

HOLEX®**Plošča za grobo čiščenje (SiC), Ø 76,2 mm, Izvednba koprene: CRS****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554039 CRS |
| GTIN | 4045197525901 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja. Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže. **Velika zmogljivost odstranjevanja** za univerzalno čiščenje.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Kratka za brusno sredstvo: SiC

Delež železa, žvepla in klora: < 0,1 %

Stopnja preciznosti: zelo groba

Stopnja trdote: trda

Maksimalno število vrtljajev: 15000 min⁻¹

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev | 15000 min ⁻¹ |
|------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Stopnja preciznosti | zelo groba |
| Stopnja trdote | trda |
| Ø plošče | 76,2 mm |
| Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) |
| Kratica za brusno sredstvo | SiC |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 76,2 mm |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm trda Zunanji Ø 75 mm | 554089 75 |
| Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm polfina Zunanji Ø 75 mm | 554092 75 |
| Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm srednje trda Zunanji Ø 75 mm | 554093 75 |
| Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda Zunanji Ø 75 mm | 554094 75 |
| Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda Zunanji Ø 75 mm | 554088 75 |
| Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm mehka Zunanji Ø 75 mm | 554091 75 |
| Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm | 554090 75 |