

Garant**Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: G0613****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546900 G0613
GTIN	4045197156877
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom \varnothing 3 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Opis oblike	Koničasti lok
Oblika	G0613
Kratice ozobja	Z7
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Celotna dolžina	43 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
\varnothing glave	6 mm
\varnothing držala	3 mm
Dolžina glave	13 mm
Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		