

Navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: M1



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486000 M1 |
| GTIN | 2050001690968 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1.del, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Tolerančni razred 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------------------|
| Kakovost | 5H |
| Korak navoja | 0,25 mm |
| Navoj | M1 |
| Standard | DIN 13 |
| Vrsta navoja | M |
| Kakovost | 6 |
| Tolerančno polje | H |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Vrsta šablone | Šablona |
| Kalibriranje | L10 |
| Vrsta izdelka | Kontrolni mejni navojni trni |

Storitve

| | |
|--|----------|
| Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni \varnothing 3 mm | 028550 3 |
|--|----------|