

**Garant****Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D0302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546900 D0302
GTIN	4045197156778
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Roto rezkarji GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom Ø 3 mm. **Krogla** (KUD).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Opis oblike	Krogla
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	3 mm
Celotna dolžina	40 mm
Oblika	D0302
Kratica ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	2 mm
Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		