

## Garnitura mejnih kontrolnih navojnih trnov, Vsebina garniture: M3-M12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Razred artikla	48B

### Opis

**Izvedba:**

**Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1.del, oblika R).** Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

**Vsebina:**

Po en kontrolni navojni trn art. 486000

M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

**Obseg dobave:**

Vklj. s čvrsto leseno škatlo z zaščitno penjeno gumo.

**Dodatni pribor:**

Mejni kontrolni trn za izvrtino jedra art. 486055.

**Napotek:**

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

### Tehnični opis

Vsebina garniture	M3–M12
Standard	DIN 13

Vrsta navoja	M
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S13
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mejnih kontrolnih navojnih trnov Vsebina garniture M3-M12	020700 M3-M12
DAkS-kalibriranje Garnitura mejnih kontrolnih navojnih trnov Vsebina garniture M3-M12	020710 M3-M12

## Pribor

Navoj Kontrolni navojni trn Navoj M4	486000 M4
Navoj Kontrolni navojni trn Navoj M6	486000 M6
Navoj Kontrolni navojni trn Navoj M10	486000 M10
Navoj Kontrolni navojni trn Navoj M12	486000 M12
Navoj Kontrolni navojni trn Navoj M8	486000 M8
Navoj Kontrolni navojni trn Navoj M5	486000 M5
Navoj Kontrolni navojni trn Navoj M3	486000 M3