

3M Roloc™**Koprenasta plošča GB-DR, Ø 50,8 mm, Primerjava zrnatosti: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554062 50
GTIN	30048011603552
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Hitropenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja. Brusni diski iz brusne koprene z **agresivnimi brusnimi zrni Cubitron (CER)** v kombinaciji z odporno tkanino.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Omogoča **odstranjevanje** in **zaključno obdelavo brez prask** z enim orodjem. Zelo čvrsti robovi in dolga življenjska doba.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	zelo groba
Primerjava zrnatosti	50
Izvedba	coarse super duty
Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna Cubitron™

Kratika za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Oznaka proizvajalca	GB-DR
Maksimalno število vrtljajev	23000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda
Zunanji Ø 50 mm

554093 50

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø
50 mm

554090 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmtrda Zunanji Ø 50
mm

554089 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmmehka Zunanji Ø
50 mm

554091 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmpolfina Zunanji Ø
50 mm

554092 50