

## Navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: M1,6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486000 M1,6
GTIN	2050001690876
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

**Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1.del, oblika R).** Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

#### Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Tolerančni razred 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

### Tehnični opis

Navoj	M1,6
Korak navoja	0,35 mm
Kakovost	6H
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Tolerančno polje	H
Kakovost	6
Vrsta šablone	Kontrolna šablona

Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

**Storitve**

Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 3 mm	028550 3
--	----------