

## Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g, Navoj: M2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486050 M2
GTIN	2050001037251
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

#### Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

### Tehnični opis

Navoj	M2
Kakovost	6g
Korak navoja	0,4 mm
Kalibriranje	L12

Tolerančno polje	g
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

**Storitve**

DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni $\varnothing$ 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni $\varnothing$ 3 mm	028600 3