

**3M Roloc™****Koprenasta plošča GB-DR, Ø 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554063 50
GTIN	30048011603576
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

**Hitropenjalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja. Brusni diski iz brusne koprane z **agresivnimi brusnimi zrni Cubitron (CER)** v kombinaciji z odporno tkanino.

**Uporaba:**

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Omogoča **odstranjevanje** in **zaključno obdelavo brez prask** z enim orodjem. Zelo čvrsti robovi in dolga življenjska doba.

**Napotek:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod art. 573510 in naprej.

**Tehnični opis**

Izvedba	coarse super duty
Primerjava zrnatosti	50
Stopnja preciznosti	zelo groba
Ø plošče	76,2 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna Cubitron™

Kratika za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Oznaka proizvajalca	GB-DR
Maksimalno število vrtljajev	18000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Brusna koprena

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 75 mm	554093 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554094 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmmehka Zunanji Ø 75 mm	554091 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmpolfina Zunanji Ø 75 mm	554092 75
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm	554090 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmtrda Zunanji Ø 75 mm	554089 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554088 75