

Navoj Kontrolni navojni trn, TiN, Navoj: M3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486008 M3
GTIN	2050001060419
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1.del, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Dobra stran s TiN-prevleko. Zaradi tega bistveno daljša življenjska doba, utor za umazanijo od M6.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Tolerančni razred 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Dodatni pribor:

Mejni kontrolni trn za izvrtino jedra art. 486055.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

Navoj	M3
Korak navoja	0,5 mm
Kakovost	6H
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13

Podatkovni list

Kakovost	6
Tolerančno polje	H
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Površina dobre strani	TiN
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/486008-M3>