

Navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: M2,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486000 M2,5
GTIN	2050001690890
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1.del, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Tolerančni razred 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

Navoj	M2,5
Korak navoja	0,45 mm
Kakovost	6H
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kakovost	6
Tolerančno polje	H
Vrsta šablone	Kontrolna šablona

Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

Storitve

Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 3 mm	028550 3
--	----------