

3M Roloc™**Diski za čiščenje (A), Ø 50,8 mm, Izvednba koprene: MED**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554064 MED
GTIN	50048011641909
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja. Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže. Združuje **čiščenje** s fino **zaključno obdelavo**.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	18000 min ⁻¹
Stopnja preciznosti	groba
Stopnja trdote	polfina
3M-oznaka	BF-DR

Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmtrda Zunanji Ø 50 mm

554089 50

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm

554090 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 50 mm

554093 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmmehka Zunanji Ø 50 mm

554091 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmpolfina Zunanji Ø 50 mm

554092 50