

Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g, Navoj: M3,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486050 M3,5
GTIN	2050001037282
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

Navoj	M3,5
Korak navoja	0,6 mm
Kakovost	6g
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Tolerančno polje	g
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

Storitve

DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 20 mm	028600 20