

Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g, Navoj: M18



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486050 M18 |
| GTIN | 2050001037374 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--------------|--------|
| Navoj | M18 |
| Kakovost | 6g |
| Korak navoja | 2,5 mm |
| Kalibriranje | L12 |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |
| Tolerančno polje | g |
| Vrsta navoja | M |
| Standard | DIN 13 |
| Kakovost | 6 |
| Vrsta izdelka | Kontrolni navojni prstan, izmet |

Storitve

| | |
|---|------------|
| Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 20 mm | 028600 20 |
| DAkkS-kalibriranje kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm | 028640 100 |