

**3M Roloc™****Kompaktna brusna plošča XL-UR, Ø 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 100**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554067 100
GTIN	30048011171952
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

**Hitrovpjenjalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja. Vlakenasta brusna koprena z brusnimi zrni, vezanimi z umetno smolo, **stisnjena oblika brusnih diskov.**

### Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Posebno primerni za **fino brušenje in posnemanje zarobka.** Ustvari **fino obdelano površino** in zmanjšuje globino hrapave površine na vseh materialih.

### Napotek:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod art. 573510 in naprej.

## Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	100
Stopnja trdote	trda
Izvedba	8 A crs
Stopnja preciznosti	groba

Ø plošče	76,2 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Oznaka proizvajalca	XL-DR
Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kompaktna brusna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

**Pribor**

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm mehka Zunanji Ø 75 mm

554091 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm polfina Zunanji Ø 75 mm

554092 75

Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda Zunanji Ø 75 mm

554094 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm trda Zunanji Ø 75 mm

554089 75

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm

554090 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm srednje trda Zunanji Ø 75 mm

554093 75

Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda Zunanji Ø 75 mm

554088 75