



Lamelni brusni diski za jeklo, POLIFAN-CURVE (ZA), Ø plošče × širina: 115X14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566320 115X14
GTIN	4007220821671
Razred artikla	55P

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski za zahtevno obdelavo kotnih varov. **Radialna izvedba s specialno razporeditvijo brusnih lamel** omogoča optimalni izkoristek brusnega materiala v radiju. Visoka zmogljivost odstranjevanja, dolga življenjska doba in stabilnost oblike.

SGP ZIRKON-CURVE (ZA) zrnatost 40 za visoko učinkovitost odrezovanja.

Uporaba:

Precizno izbrušenje geometrij kotnih varov, posnemanje roba in zarobka. Srednje široka izvedba (M) za kotne vare > 5 mm.

Tehnični opis

Opis oblike	radialni
Debelina plošče	14 mm
za radij kotnih zvarov	> 5 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	40

Širina v polmeru	11 mm
Ø plošče	115 mm
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klor za material	< 0,1 %
maksimalna obodna hitrost	Jeklo 80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		