



## Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: L1020



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547100 L1020
GTIN	4007220936771
Razred artikla	55F

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

#### Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli stožec

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

### Tehnični opis

Oblika	L1020
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Opis oblike	Okrogli stožec
Kratica ozobja	STEEL
Ø glave	10 mm
Celotna dolžina	60 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		