



Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: L1230



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547100 L1230
GTIN	4007220936818
Razred artikla	55F

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli stožec

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave: 30 mm

Celotna dolžina: 70 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Kratice ozobja	STEEL
Opis oblike	Okrogli stožec
Celotna dolžina	70 mm
Ø glave	12 mm
Oblika	L1230
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	30 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		