

Garant**Lamelni brusni diski koprena, Ø 115 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566330 180
GTIN	4045197488862
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Lamelni brusni diski iz brusne koprene z **lamelami iz brusne koprene** na brusnem krožniku iz steklenih vlaken.

Uporaba:

- **Za zaključno obdelavo površin.**
- **Za odstranjevanje temeljne barve, čiščenje in rahlo obdelavo zvarov.**
- **Za fino brušenje velikih površin in za zaključno obdelavo.**

Priporočeno število vrtljajev 5000–5800 min⁻¹.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	180
Ø izvrtine	22,23 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Opis oblike	izbočena
Barva	rdeča
Ø plošče	115 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 115 mm
maksimalna obodna hitrost	INOX
Maksimalno število vrtljajev	80 m/s
Vrsta izdelka	13300 min ⁻¹
	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		