



## Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: D1210



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547100 D1210
GTIN	4007220936870
Razred artikla	55F

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

#### Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Krogla

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave: 10 mm

Celotna dolžina: 51 mm

Ø držala: 6 mm

### Tehnični opis

Opis oblike	Krogla
Kratice ozobja	STEEL
Celotna dolžina	51 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Oblika	D1210
Ø glave	12 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	10 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		