

**Garant****Lamelni brusni diski koprena, Ø 115 mm, Primerjava zrnatosti: 280**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566330 280
GTIN	4045197488879
Razred artikla	56Z

## Opis

### Izvedba:

Lamelni brusni diski iz brusne koprene z **lamelami iz brusne koprene** na brusnem krožniku iz steklenih vlaken.

### Uporaba:

- **Za zaključno obdelavo površin.**
- **Za odstranjevanje temeljne barve, čiščenje in rahlo obdelavo zvarov.**
- **Za fino brušenje velikih površin in za zaključno obdelavo.**

Priporočeno število vrtljajev 5000–5800 min<sup>-1</sup>.

## Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	280
Ø izvrtine	22,23 mm
Barva	modra
Stopnja preciznosti	fina
Opis oblike	izbočena
Ø plošče	115 mm
Kratka za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 115 mm
maksimalna obodna hitrost	INOX
Maksimalno število vrtljajev	80 m/s
Vrsta izdelka	13300 min <sup>-1</sup>
	Lamelni brusni disk

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		