

**Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: G0618****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547100 G0618
GTIN	4007220936979
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Koničasti lok

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave: 18 mm

Celotna dolžina: 55 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Ø glave	6 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Opis oblike	Koničasti lok
Kratka ozobja	STEEL
Oblika	G0618
Celotna dolžina	55 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	18 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		