



Lamelni brusni diski za INOX, POLIFAN-CURVE (CER), Ø plošče × širina: 115X14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566325 115X14
GTIN	4007220827444
Razred artikla	55P

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski za zahtevno obdelavo kotnih varov. **Radialna izvedba s specialno razporeditvijo brusnih lamel** omogoča optimalni izkoristek brusnega materiala v radiju. Visoka zmogljivost odstranjevanja, dolga življenjska doba in stabilnost oblike.

SGP CURVE STEELOX (CER) zrnatost 60, za fino obdelano površino in hladno brušenje materialov, ki slabo odvajajo toploto.

Uporaba:

Precizno izbrušenje geometrij kotnih varov, posnemanje roba in zarobka. Srednje široka izvedba (M) za kotne vare > 5 mm.

Tehnični opis

Debelina plošče	14 mm
Zrnatost	60
Opis oblike	radialni
za radij kotnih zvarov	> 5 mm

Ø izvrtine	22,23 mm
Širina v polmeru	11 mm
Ø plošče	115 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klor za material	< 0,1 % INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		