



## Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: C0616



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 547100 C0616  |
| GTIN                  | 4007220937129 |
| Razred artikla        | 55F           |

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

#### Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli valj

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave: 16 mm

Celotna dolžina: 55 mm

Ø držala: 6 mm

### Tehnični opis

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Ø glave                        | 6 mm         |
| Oblika                         | C0616        |
| Celotna dolžina                | 55 mm        |
| Kratica ozobja                 | STEEL        |
| Opis oblike                    | Okrogli valj |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | groba        |
| Ø držala                       | 6 mm         |
| Dolžina glave                  | 16 mm        |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrsta izdelka    | Roto rezkar     |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno   |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno   |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno   |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno   |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno   |                |            |
| GG(G)             | primerno   |                |            |