



Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: G1225



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547100 G1225
GTIN	4007220937082
Razred artikla	55F

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Koničasti lok

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave: 25 mm

Celotna dolžina: 70 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Oblika	G1225
Opis oblike	Koničasti lok
Celotna dolžina	70 mm
Ø glave	12 mm
Kratica ozobja	STEEL
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		