

**Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: C1020****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 547100 C1020 |
| GTIN | 4007220937174 |
| Razred artikla | 55F |

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli valj

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Oblika | C1020 |
| Ø glave | 10 mm |
| Celotna dolžina | 60 mm |
| Opis oblike | Okrogli valj |
| Kratica ozobja | STEEL |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | groba |
| Ø držala | 6 mm |
| Dolžina glave | 20 mm |

| | |
|------------------|-----------------|
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |