

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114450 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115320 1-13
GTIN	4045197024954
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeno: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo. **Ojačano jedro.** Svetli **plitvi utori za odrezke**, od 3 mm fazne ploskve nitrirane.

S koničenjem oblike C od velikosti 3,9 mm.

S koničenjem oblike S od velikosti 4 mm.

Tehnični opis

Korak premera svedrov	0,5 mm
Območje vrtanja	1 - 13 mm
Število svedrov	25
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni

Podatkovni list

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	FS
Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 2 mm	114450 2
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 11,5 mm	114450 11,5
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 13 mm	114450 13
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 10,5 mm	114450 10,5

Podatkovni list

Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 11 mm	114450 11
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 12,5 mm	114450 12,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 12 mm	114450 12
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-13	115470 1-13