

**Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: F0820****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547100 F0820
GTIN	4007220936900
Razred artikla	55F

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli lok

Ø glave: 8 mm

Dolžina glave: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	60 mm
Kratica ozobja	STEEL
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Opis oblike	Okrogli lok
Oblika	F0820
Ø glave	8 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		