

**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: F0618****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547200 F0618
GTIN	4007220900550
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo \varnothing 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

Kratica ozobja	INOX
Celotna dolžina	55 mm
Oblika	F0618
\varnothing glave	6 mm
Opis oblike	Okrogli lok
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
\varnothing držala	6 mm
Dolžina glave	18 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		