



## Garnitura brusnih čepov fini, AD-AW, Število brusnih čepov: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	550310 10
GTIN	4027497219902
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Brusni čepi LUKAS (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Držalo Ø 3 mm × 50 mm

Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah.

Mali brusni čepi z **mešanimi brusnimi zrni (AD-AW)** iz običajnega korunda, temno rdečega plemenitega korunda in belega enokristalnega korunda (LUKAS-oznaka NDW), zrnatost 100 (fini). Držalo Ø 3 mm, dolžina držala 50 mm.

#### Uporaba:

Brusni čepi zelo stabilne oblike se primerni zlasti ta fino obdelavo in obdelavo robov iz **(kaljenih) orodnih in Cr-Ni-jekel** v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov. Priporočena rezalna hitrost 10–30 m/s.

#### Obseg dobave:

Po 1 brusni čep art. 551510 vel. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

## Tehnični opis

Število brusnih čepov	10
Stopnja preciznosti	fin
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	AD-AW
Ø držala	3 mm
Dolžina držala	50 mm
Vrsta izdelka	Brusni čep