



## Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: D0605



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547100 D0605
GTIN	4007220936832
Razred artikla	55F

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

#### Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Krogla

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave: 5 mm

Celotna dolžina: 45 mm

Ø držala: 6 mm

### Tehnični opis

Oblika	D0605
Celotna dolžina	45 mm
Ø glave	6 mm
Kratica ozobja	STEEL
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Opis oblike	Krogla
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	5 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		