

**Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: F1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547100 F1020
GTIN	4007220936924
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli lok

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Oblika	F1020
Ø glave	10 mm
Opis oblike	Okrogli lok
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Celotna dolžina	60 mm
Kratica ozobja	STEEL
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		