

**HOLEX****Pahljačasti brus (A), Zrnatost 120, Ø glave × širina glave: 10X10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554300 10X10  |
| GTIN                  | 4045197437204 |
| Razred artikla        | 52E           |

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.  
Brusne lamele z zrn iz **običajnega korunda (A)**.

**Uporaba:**

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

**Tehnični opis**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Priporočeno število vrtljajev | 26000 min <sup>-1</sup>    |
| Širina glave                  | 10 mm                      |
| Zrnatost                      | 120                        |
| Maksimalno število vrtljajev  | 35000 min <sup>-1</sup>    |
| Ø držala                      | 3 mm                       |
| Ø glave                       | 10 mm                      |
| Brusno sredstvo               | Brusna zrna iz korunda (A) |
| Kratica za brusno sredstvo    | A                          |
| Značilnost blagovnega imena   | Zrnatost 120               |
| Vrsta izdelka                 | Pahljačasti brus           |

**Uporabniški podatki**

|                   | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg            | primerno          |                      |                   |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno          |                      |                   |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno  |                      |                   |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno          |                      |                   |
| Jeklo < 60 HRC    | pogojno primerno  |                      |                   |
| GG(G)             | pogojno primerno  |                      |                   |
| CuZn              | primerno          |                      |                   |
| Umetna masa, GFK  | primerno          |                      |                   |
| Les               | primerno          |                      |                   |
| suho              | primerno          |                      |                   |