

Fini navoj Mejni kontrolni trn 6H, M × korak: 8X1



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486100 8X1 |
| GTIN | 2050001675286 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1. del, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------------------|
| Korak navoja | 1 mm |
| Kakovost | 6H |
| Navoj | M8 |
| Standard | DIN 13 |
| Vrsta navoja | MF |
| Tolerančno polje | H |
| Kakovost | 6 |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Vrsta šablone | Šablona |
| Kalibriranje | L10 |
| Vrsta izdelka | Kontrolni mejni navojni trni |

Storitve

| | |
|--|-----------|
| Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 20 mm | 028550 20 |
| DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 90 mm | 028590 90 |