

Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g, Navoj: M48



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486050 M48
GTIN	2050001039941
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

Kakovost	6g
Navoj	M48
Korak navoja	5 mm
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Tolerančno polje	g
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

Storitve

DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 60 mm	028600 60