

Garant**Mali brusni čep fini, AR, Tip: ZY0810****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	550400 ZY0810
GTIN	4045197239174
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi GARANT so optimizirani za brušenje **robotov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Keramično vezani brusni čepi z **roza plemenitim korundom (AR)**. Srednje trda izvedba.

Fina zrnatost. Držalo Ø 3 mm, dolžina držala 30 mm.

Uporaba:

Za univerzalno obdelavo **nelegiranih in nizko legiranih jekel in jeklene litine**. Priporočena rezalna hitrost 30 – 50 m/s.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fina
Ø glave	8 mm
Dolžina držala	30 mm
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	10 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	AR

Vrsta izdelka

Brusni čep