

## Fini navoj Mejni kontrolni trn 6H, M × korak: 12X1,5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486100 12X1,5
GTIN	2050001675347
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

**Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1. del, oblika R).** Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

#### Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

### Tehnični opis

Navoj	M12
Kakovost	6H
Korak navoja	1,5 mm
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	MF
Tolerančno polje	H
Kakovost	6
Vrsta šablone	Kontrolna šablona

Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

**Storitve**

Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 20 mm	028550 20
DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 90 mm	028590 90