

## Fini navoj Mejni kontrolni trn 6H, M × korak: 38X1,5



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486100 38X1,5 |
| GTIN                  | 2050001675620 |
| Razred artikla        | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

**Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1. del, oblika R).** Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

#### Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

### Tehnični opis

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Navoj            | M38               |
| Kakovost         | 6H                |
| Korak navoja     | 1,5 mm            |
| Standard         | DIN 13            |
| Vrsta navoja     | MF                |
| Tolerančno polje | H                 |
| Kakovost         | 6                 |
| Vrsta šablone    | Kontrolna šablona |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Vrsta šablone | Šablona                      |
| Kalibriranje  | L10                          |
| Vrsta izdelka | Kontrolni mejni navojni trni |

**Storitve**

|  |           |
|--|-----------|
| DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 90 mm | 028590 90 |
| Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 60 mm      | 028550 60 |