


HOLEX**Pahljačasti brus (A), Zrnatost 80, Ø glave × širina glave: 50X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554200 50X15
GTIN	4045197240668
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrn iz **običajnega korunda (A)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Širina glave	15 mm
Zrnatost	80
Maksimalno število vrtljajev	15300 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	9000 min ⁻¹
Ø držala	6 mm
Ø glave	50 mm

Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 80
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		