

HOLEX**Pahljačasti brus koprena/lan, srednja, Ø glave × širina glave: 50X20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554920 50X20 |
| GTIN | 4045197241122 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja. Zaradi kombinacije z brusnim platnom je **brusni učinek** koprene **veliko boljši**. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Priporočeno število vrtljajev | 6000 min ⁻¹ |
| Maksimalno število vrtljajev | 11000 min ⁻¹ |
| Širina glave | 20 mm |
| Ø držala | 6 mm |
| Ø glave | 50 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Primerjava zrnatosti | 180/150 |
| Stopnja preciznosti | srednja |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Značilnost blagovnega imena | srednja |
| Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |