


HOLEX**Pahljačasti brus (SiC), Zrnatost 60, Ø glave × širina glave: 60X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554650 60X30
GTIN	4045197240972
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele so posipane s **brusnimi zrni iz silicijevega karbida (SiC)**. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Zrnatost	60
Maksimalno število vrtljajev	12700 min ⁻¹
Širina glave	30 mm
Ø držala	6 mm
Ø glave	60 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC

Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 60
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		