


HOLEX**Pahljačasti brus (SiC), Zrnatost 80, Ø glave × širina glave: 30X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554660 30X10
GTIN	4045197240989
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele so posipane s **brusnimi zrni iz silicijevega karbida (SiC)**. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Širina glave	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	25400 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	16000 min ⁻¹
Ø držala	6 mm
Ø glave	30 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC

Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 80
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		