

**Garant**

**Pahljačasti brus Brusna koprena (ZA), srednja, Ø glave × širina glave:  
60X30mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554906 60X30
GTIN	4045197676085
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo Ø 6 mm. Posebno odporna in fino strukturirana koprena s cirkonijevim korundom (ZA). **Idealna za obdelavo plemenitega jekla.**

**Uporaba:**

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

**Tehnični opis**

Priporočeno število vrtljajev	5000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	30 mm
Maksimalno število vrtljajev	9000 min <sup>-1</sup>
Ø držala	6 mm
Ø glave	60 mm
Kratica za brusno sredstvo	ZA

Primerjava zrnatosti	180
Stopnja preciznosti	srednja
Značilnost blagovnega imena	srednja
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		