

**Fiber-diski XF 870 (CER), Ø 125 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566560 120
GTIN	4018875312704
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

Fiberdisk **VSM XF 870** z **zelo visoko in agresivno zmogljivostjo brušenja** in odlično življenjsko dobo. Hladno brušenje. Primerni za vsa jekla, visoko temperaturno odporna Ni-jekla in CrNi-jekla. Vrsta brusnih zrn: **Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE)**.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin** z veliko **prilagodljivostjo**.

Tehnični opis

Zrnatost	120
Ø plošče	125 mm
Serija	XF870
Brusno sredstvo	Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE)

Kratice za brusno sredstvo	Keramika
Brusna podlaga	Fiber-diski
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Maksimalno število vrtljajev	12200 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Fiber-diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Oporni brusni krožnik ISO fleksibilni/gladki Zunanji Ø 117 mm

566650 117

Oporni brusni krožniktrdi/rebrasti Zunanji Ø 125 mm	566672 125
Oporni brusni krožnik ISOsrednje trdi/rebrasti Zunanji Ø 117 mm	566670 117