



Mali brusni čep fini, AD-AW, Tip: ZY0810



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	551510 ZY0810
GTIN	4027497210404
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Brusni čepi LUKAS (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Mali brusni čepi z **mešanimi brusnimi zrni (AD-AW)** iz običajnega korunda, temno rdečega plemenitega korunda in belega enokristalnega korunda (LUKAS-oznaka NDW), zrnatost 100 (fini). Držalo Ø 3 mm, dolžina držala 50 mm.

Uporaba:

Brusni čepi zelo stabilne oblike se primerni zlasti ta fino obdelavo in obdelavo robov iz **(kaljenih) orodnih in Cr-Ni-jekel** v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov. Priporočena rezalna hitrost 10 – 30 m/s.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fina
---------------------	------

Dolžina držala	50 mm
Ø glave	8 mm
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	10 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	AD-AW
Vrsta izdelka	Brusni čep