


**Fiber-diski ZF 714, cirkonijev korund (ZA), Ø 115 mm, Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566430 36
GTIN	4018875997208
Razred artikla	56V

**Opis****Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

**Fiber-diski VSM ZF 714 z visoko zmogljivostjo brušenja** pri dolgi življenjski dobi. Hladno brušenje. Posebej za legirano jeklo, nž-kovine in sivo litino.

Vrsta brusnih zrn: **cirkonijev korund (ZA) s prevleko za aktivno brušenje**.

**Uporaba:**

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin** z veliko **prilagodljivostjo**.

**Tehnični opis**

Zrnatost	36
Ø plošče	115 mm
Serijska	Ozobje ZF714
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratice za brusno sredstvo	ZA
Brusna podlaga	Fiber-diski

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Maksimalno število vrtljajev	13300 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Fiber-diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Oporni brusni krožnik ISOsrednje trdi/rebrasti Zunanji Ø 108 mm	566670 108
Oporni brusni krožniktrdi/rebrasti Zunanji Ø 115 mm	566672 115
Oporni brusni krožnik ISOflexibilni/gladki Zunanji Ø 108 mm	566650 108