


HOLEX**Pahljačasta brusna ščetka (A), Zrnatost 120, Ø glave × širina glave: 40X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554700 40X20
GTIN	4045197241030
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Pahljačasti brusi z večkrat narezanimi lamelami. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Posebej priporočljivo za brušenje kontur.

Tehnični opis

Širina glave	20 mm
Priporočeno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev	19100 min ⁻¹
Zrnatost	120
Ø držala	6 mm
Ø glave	40 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A

Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 120
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		