


HOLEX**Pahljačasti brus koprena/lan, groba, Ø glave × širina glave: 60X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554910 60X30
GTIN	4045197241092
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja. Zaradi kombinacije z brusnim platnom je **brusni učinek** koprene **veliko boljši**. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	9000 min ⁻¹
Širina glave	30 mm
Priporočeno število vrtljajev	5000 min ⁻¹
Ø držala	6 mm
Ø glave	60 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Primerjava zrnatosti	100 / 80
Stopnja preciznosti	groba

Značilnost blagovnega imena	groba
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		