

Garant**Brusni čep grobi, AR, Tip: KU20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551200 KU20
GTIN	4045197239501
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robotov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Keramično vezani brusni čepi z **roza plemenitim korundom (AR)**. Srednje trda izvedba. Groba zrnatost. Dolžina držala 40 mm.

Uporaba:

Za univerzalno obdelavo **nelegiranih in nizko legiranih jekel** in **jeklene litine**. Priporočena rezalna hitrost 30 – 50 m/s.

Tehnični opis

Dolžina držala	40 mm
Stopnja preciznosti	groba
Ø glave	20 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Značilnost blagovnega imena

AR

Vrsta izdelka

Brusni čep