



## Mali brusni čep fini, AD-AW, Tip: KU03



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	551510 KU03
GTIN	4027497197859
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

**Brusni čepi LUKAS** (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Mali brusni čepi z **mešanimi brusnimi zrni (AD-AW)** iz običajnega korunda, temno rdečega plemenitega korunda in belega enokristalnega korunda (LUKAS-oznaka NDW), zrnatost 100 (fini). Držalo Ø 3 mm, dolžina držala 50 mm.

#### Uporaba:

Brusni čepi zelo stabilne oblike se primerni zlasti ta fino obdelavo in obdelavo robov iz **(kaljenih) orodnih** in **Cr-Ni-jekel** v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov. Priporočena rezalna hitrost 10 – 30 m/s.

### Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fina
---------------------	------

Dolžina držala	50 mm
Ø glave	3 mm
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	3 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	AD-AW
Vrsta izdelka	Brusni čep